



GreenSpace Flex UE

RS378Z M55 D80 R-R AJ EU

GreenSpace Flex UE, Accessory, IK04 | 0,5 J standard plus, Blanc

GreenSpace Flex est livré avec un concept de design élégant et modulaire, permettant la combinaison d'une large gamme de moteurs d'éclairage et de différents accessoires de cadre, chacun répondant à différents besoins esthétiques et fonctionnels, et pouvant satisfaire les exigences diversifiées des clients. Que ce soit pour offrir un confort visuel élevé ; permettre de beaux accents impressionnants ; fournir une ambiance d'éclairage confortable ; obtenir une intégration parfaite à un faux plafond, ou simplement offrir une protection contre les éclaboussures d'eau et la poussière, GreenSpace Flex vous propose toujours l'option adaptée à vos besoins.

Mises en garde et sécurité

- Le luminaire doit être installé et démonté par un électricien qualifié et câblé conformément aux dernières réglementations électriques IEE ou aux exigences nationales, dans le respect des instructions de montage du produit.
- Un module (RS378B) et un accessoire de cadre (RS378Z) doivent être commandés pour une configuration de luminaire entièrement fonctionnelle. Le ballast fait partie du module et est externe.
- Le module et l'accessoire de cadre doivent être compatibles, les deux ayant la même valeur de diamètre dans la désignation exprimée par « Mxx » (par exemple M43 ou M55)

Données du produit


Informations générales		Classe de protection CEI	
Valeur ajoutée	Premium	-	
Fonctionnement et électricité		Mécanique et boîtier	
Tension d'entrée	- V	Hauteur totale	37 mm
Fréquence linéaire	- Hz	Matériaux	Aluminium
		Protection contre les chocs mécaniques	IK04 [0,5 J standard plus]
		Couleur des accessoires	Blanc

GreenSpace Flex UE

Poids net (pièce)	0,100 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	RS378Z M55 D80 R-R AJ EU
Nom de produit complet	RS378Z M55 D80 R-R AJ EU
Code EOC	871951495074099

Code de commande	8719514950740
Code 12NC	911401503191
Code de commande local	8719514950740
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514950740
Conditionnement par carton	48
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514951075

Schéma dimensionnel



Cut out: Ø80
TITLE :RS378Z M55 D80 R-R AJ

