



Pannello Ledinaire EcoSet

EcoSet BLE IR Remote Controller

Ledinaire remote controller EcoSet, wireless, battery powered

Il pannello Philips Ledinaire EcoSet (RC075) introduce un'esclusiva soluzione wireless plug-and-play. Questo pannello LED offre un modo semplice per ottenere risparmi energetici ed illuminazione confortevole. Ideale per scuole, uffici ed ospedali. La nostra ultima innovazione consente ai nostri pannelli LED di collegarsi con un sensore PIR esterno per rilevare movimento e la luce naturale. Questi sensori esterni aggiuntivi controllano la dimmerazione automatica dell'apparecchio. La configurazione è semplice ed immediata, quindi le luci sono pronte in pochissimo tempo. Utilizza livelli di regolazione predefiniti o modificabili facilmente. Un interruttore a parete opzionale è disponibile come accessorio per il controllo manuale, nel caso ne avessi bisogno!

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Tier	Valore
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	- V
Frequenza di linea	- Hz
Classe di protezione IEC	-
Meccanica e corpo	
Lunghezza complessiva	174 mm
Larghezza complessiva	46 mm
Altezza complessiva	23,5 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	24 x 46 x 174 mm
Materiale	
Materiale	Acilonitrile-butadiene-stirene
e una gestione termica	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	
Codice di protezione dagli impatti meccanici	-
Colore accessori	
Colore accessori	Nero
Peso netto (Pezzo)	
Peso netto (Pezzo)	0,070 kg
Approvazione e applicazione	
Marchio CE	
Marchio CE	Si

Pannello Ledinaire EcoSet

Conformità a RoHS EU	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	EcoSet BLE IR Remote Controller
Nome completo prodotto	EcoSet BLE IR Remote Controller
Full EOC	872016973289699
Descrizione codice locale	73289699
Codice d'ordine	73289699

Codice materiale (12NC)	911401562743
Codice locale	73289699
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169732896
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169732919

Disegno tecnico

