



CoreLine Panel Gen6

RC159Z SMB W30L120

Accessory, Weiß

Das Philips CoreLine Panel Gen6 erfüllt das CoreLine-Versprechen: Innovativ, einfach zu installieren und eine hervorragende Beleuchtungsqualität. Diese hocheffizienten und langlebigen LED-Einlegeleuchten wurden auch als direkter Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampenleuchten zur Allgemeinbeleuchtung entwickelt und bieten mit ihrer innovativen All-in-Funktion eine Auswahl von drei Leuchtenlichtströmem und drei Lichtfarben in einer einzigen Leuchte. Das erleichtert die Auswahl des richtigen Produkts, gibt Ihnen die Flexibilität, auf Kundenwünsche vor Ort einzugehen, und bedeutet weniger unterschiedliche Produkte am Lager. Die Installation des CoreLine Panels Gen6 erfolgt schnell und einfach mit dem QuickConnector oder einer Steckanschlussklemme. Das CoreLine Panel Gen6-Sortiment umfasst schaltbare, DALI-dimmbare und dimmbare Interact Ready-Leuchten, die in das vernetzte Beleuchtungssystem Interact Pro integriert werden können. Mit optionalem Zubehör können die Leuchten in gesägte Decken eingebaut, mit einem Anbaurahmen an Decken montiert oder als Pendelleuchten eingesetzt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Schlagfestigkeit (IK)	
Portfolio	Better	-	
Mechanik und Gehäuse		Zubehörfarbe	
Gesamte Länge	1.215,5 mm	Weiß	
Gesamte Breite	315,5 mm	Nettogewicht (Stück)	
Gesamte Höhe	78,5 mm	1,260 kg	
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	79 x 316 x 1216 mm	Genehmigung und Anwendung	
Material	Aluminium	CE-Zeichen	
Schutzart (IP)	-	Ja	
		EU RoHS-konform	
		Ja	
		Produktdaten	
		Bestell-Produktname	
		RC159Z SMB W30L120	

CoreLine Panel Gen6

Gesamtbezeichnung des Produkts	RC159Z SMB W30L120
Gesamt-Produktcode	872016975216099
Bestellcode	75216099
Material-Nr. (12NC)	911401807987
Anzahl pro Verpackung	1

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169752160
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8720169752238

Abmessungsskizzen

