CoreLine Feuchtraumleuchte gen3

WT120Z TW-3x2.5-L1200 10pcs

CoreLine waterproof gen3, Accessory

Die neue Philips CoreLine Feuchtraumleuchte Gen3 verknüpft hohe Qualität und Flexibilität mit einer hohen Installationsfreundlichkeit und einem nachhaltigem Design. Die hohe Qualität wird dank einer Lebensdauer von 100.000h (L80), einer Effizienz von bis zu 160 lm/W und einer IP- bzw. IK-Schutzklasse von IP66 und IK08 gewährleistet. Dank MultiLumen (4-in-1) für alle Längen (600, 1.200 und 1.500 mm) und einem maximalen Lichtstrom von 12.000 Lumen passt sich die Leuchte jeder Anforderung flexibel an. Die Leuchte ist in den Lichtfarben 3.000, 4.000 und 6.500 K bestellbar. Gleichzeitig kann die neue Feuchtraumleuchte mit einem 3h-Notlichtakku-Kit oder verschiedenen Durchgangsverdrahtungs-Sets aufgerüstet werden. Die hohe Installationsfreundlichkeit wird durch eine bereits vorinstallierte robuste PG-Verschraubung, vorinstallierte rostfreie Verschlussklemmen, eine 5-polige Anschlussklemme in jeder Leuchte und 30 cm verschiebbare Montagehalterungen für einen perfekten 1:1 Ersatz erreicht. Ebenfalls wird die Leuchte bereits geöffnet geliefert und kann werkzeuglos geschlossen werden. Mit der Gen3 sind nun auch MultiLumen-Typen aus recyceltem Polykarbonat verfügbar. Jede Leuchte enthält einen verklebten QR-Code, welcher auf die ServiceTag-App führt und die für diese Leuchte verfügbaren Ersatzteile (Betriebsgerät, LED-Platine, Abdeckung) enthält. Alle Komponenten können werkzeuglos und schnell getauscht werden. Für alle Typen sind Envirvonmental Product Declarations (kurz EPDs) verfügbar, welche die Umwelt-Auswirkungen des Produktes transparent darstellen. Die robusten Edelstahlverschlussklemmen und beigelegten Sicherungsschrauben bieten die Möglichkeit die Leuchte gegen Vandalismus zu schützen. Dank der satinierten prismatischen Abdeckung wird eine homogene breitstrahlende Ausleuchtung erreicht ohne sichtbare LED-Punkte. Sofern eine smarte Steuerung gewünscht ist bietet die Gen3 auch Typen mit DALI, HF-Bewegungssensoren (MDU)

CoreLine Feuchtraumleuchte gen3

inklusive drahtloser Gruppierungsfunktion (Master-Master) und Interact Ready (drahtlose Steuerung) an.

Hinweise

- UV-Strahlung führt mit der Zeit zu einer Beschädigung des Materials. Dies hat den Verlust der Wasserdichtigkeit nach Schutzart IP66 zur Folge.
- Installieren Sie die Leuchte nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Portfolio	Better

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	450 V
IEC-Schutzklasse	-

Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Länge	1.035 mm
Gesamte Breite	30 mm
Gesamte Höhe	18 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	18 x 30 x 1035 mm
Material	PVC
Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	-
Zubehörfarbe	-
Nettogewicht (Stück)	0,011 kg

Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	WT120Z TW-3x2.5-L1200 10pcs
Gesamtbezeichnung des Produkts	WT120Z TW-3x2.5-L1200 10pcs
Gesamt-Produktcode	872016975517899
Bestellcode	8720169755178
Material-Nr. (12NC)	911401816787
Anzahl pro Verpackung	10
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169755178
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8720169754508

Abmessungsskizzen



WT120Z
TW-3x2.5-L1200

CoreLine Feuchtraumleuchte gen3

© 2026 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2026, Juni 16 - Änderungen vorbehalten