



# CoreLine Stagna Gen3

## WT120Z TW-3x2.5-L1500 10pcs

### CoreLine Stagna Gen3, Accessory

CoreLine Stagna mantiene la promessa CoreLine di apparecchi d'illuminazione innovativi, facili da utilizzare e di altissima qualità. La sua architettura affidabile, nota e apprezzata stabilisce un nuovo standard per l'installazione e la sostenibilità. Un connettore esterno premontato opzionale consente una connessione rapida e semplice, mentre il suo design efficiente garantisce flessibilità con pacchi di emergenza plug-in e impostazioni "All-in", consentendo regolazioni in loco per adattarsi meglio alle diverse condizioni applicative. L'architettura intelligente semplifica la sostituzione dei componenti senza l'uso di utensili, mentre l'imballaggio in carta mono-materiale semplifica la gestione dei rifiuti in loco. Inoltre, il corpo opzionale in plastica riciclata post-consumo (PCR) porta il design eco-compatibile a un livello superiore. La tecnologia CoreLine Stagna garantisce una migliore distribuzione della luce a fascio largo, per un'illuminazione semplice ed efficace. Può sostituire direttamente i tradizionali apparecchi d'illuminazione impermeabili con lampade fluorescenti da 18W a 58W, garantendo un notevole risparmio energetico. La famiglia di prodotti comprende anche una gamma di opzioni, come on/off, dimmerazione DALI e l'opzione Interact Ready con comunicazioni wireless integrate, utilizzabile con gateway, sensori e software Interact.

### Warnings and safety

- Con il passare del tempo, i raggi UV danneggeranno il materiale, causando una riduzione dell'impermeabilità e la non conformità alla classificazione IP66.
- Non installare l'apparecchio d'illuminazione in luoghi esposti alla luce diretta del sole.

### Dati del prodotto

## CoreLine Stagna Gen3

Informazioni generali	
Tier	Performance

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	450 V
Classe di protezione IEC	-


Meccanica e corpo	
Lunghezza complessiva	1.325 mm
Larghezza complessiva	30 mm
Altezza complessiva	18 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	18 x 30 x 1325 mm
Materiale	Cloruro di polivinile
e una gestione termica	-
Codice di protezione dagli impatti meccanici	-
Colore accessori	-
Peso netto (Pezzo)	0,012 kg

Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	WT120Z TW-3x2.5-L1500 10pcs
Nome completo prodotto	WT120Z TW-3x2.5-L1500 10pcs
Full EOC	872016975519299
Descrizione codice locale	75519299
Codice d'ordine	75519299
Codice materiale (12NC)	911401816987
Codice locale	75519299
Numeratore - Quantità per confezione	10
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169755192
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8720169754522

### Disegno tecnico



WT120Z  
TW-3x2.5-L1500

