



# CoreLine Recessed Spot gen2

## RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 ALU

CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, Aluminio, Aluminio, IK03 | 0.3 J

CoreLine Recessed Spot gen2 cumple la promesa de CoreLine de unas luminarias innovadoras, fáciles de utilizar y de alta calidad. Su diseño modular permite "configurar a medida" la opción que mejor se ajuste a cada necesidad específica. La gama ofrece una amplia gama de opciones de color de luz (CCT), flujo luminoso, acabado de color, tipos de marco y opciones de conectividad. El diseño compacto y ligero de CoreLine Recessed Spot gen2, que siempre incorpora un conector push-in que facilita el cableado de entrada y salida y admite una amplia gama de diámetros de cable/áreas de sección transversal, hace que la instalación no tenga complicaciones. La alta calidad de luz, las numerosas opciones de conectividad, la larga vida útil de la luminaria y la alta eficacia del sistema hacen de CoreLine Recessed Spot gen2 una solución de acento ideal para sus aplicaciones de iluminación puntual en interiores.

### Advertencias y seguridad

- Un electricista cualificado debe instalar y desmontar la luminaria y cablearla de acuerdo con las normativas eléctricas de la IEE o los requisitos nacionales más recientes, según las instrucciones de montaje del producto.

### Datos del producto

<b>Información general</b>		<b>Line Frequency</b>	
Escalera de valor	Óptima		- Hz
		<b>Clase de protección IEC</b>	
			-
<b>Operativos y eléctricos</b>		<b>Mecánicos y de carcasa</b>	
Tensión de entrada	- V	Altura global	29 mm

## CoreLine Recessed Spot gen2

Diámetro global	85 mm
Material	Aluminio
Código de protección de entrada	-
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [0.3 J]
Color de accesorio	Aluminio
Ángulo	20°
Peso neto (pieza)	0.050 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

### Datos de producto

Nombre de producto del pedido	RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 ALU
Nombre completo del producto	RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 ALU
Full EOC	871951494115199
Código de pedido	94115199
Código 12NC	911401824184
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514941151
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	18
Embalaje con código EAN/UPC	8719514941540

### Plano de dimensiones

