



CoreLine Tubular Rohrleuchte Gen2

WT210Z G2 SC

CoreLine Tubular Rohrleuchte Gen2, Accessory, Stahl

Die CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte Gen2 verbindet hohe Qualität und Beständigkeit mit einer hohen Installationsfreundlichkeit und Lichtqualität. Mit einer sehr langen Lebensdauer (100.000h L80), einer Effizienz von bis zu 160 lm/W und einer sehr hohen Schutzklasse (IP67/IP69K und IK08/IK10) ist die Gen2 besonders hochwertig verarbeitet und beständig. Sie ist in zwei Versionen erhältlich (PMMA und PC), um verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden. Die ammoniakresistenten und DLG-zertifizierten PMMA-Typen eignen sich für die Beleuchtung von Tieren (exkl. Geflügel), Nutzvieh und Lebensmitteln. Außerdem sind diese Typen stärker resistent gegenüber Chemikalien und UV-Strahlung. Die PC-Typen bieten ein modernes und industrielles Design, welches für verschiedene allgemeine Beleuchtungsanwendungen eingesetzt werden kann. Dank der vorinstallierten Durchgangsverdrahtung, den externen Steckverbindern (Leuchte muss nicht geöffnet werden), verschiebbarer Montageklappen und einem umfassenden Montagezubehörs ist die CoreLine Feuchtraumleuchte Gen2 besonders flexibel und schnell zu installieren. Gleichzeitig bietet die stufenlos drehbare Opaloptik eine homogene und breitstrahlende Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte. Die Leuchten können im Innen- und (geschützten) Außenbereichen montiert werden. Neben den schaltbaren Typen sind auch DALI- (kabelgebundene Steuerung) und InteractReady-Ausführungen (kabellose Steuerung) erhältlich.

Produkt Daten

CoreLine Tubular Rohrleuchte Gen2

Allgemeine Informationen	
Portfolio	Better
Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Länge	1.100 mm
Gesamte Breite	21,5 mm
Gesamte Höhe	11 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	11 x 22 x 1100 mm
Material	Edelstahl
Zubehörfarbe	Stahl
Nettogewicht (Stück)	0,320 kg
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja

EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	WT210Z G2 SC
Gesamtbezeichnung des Produkts	WT210Z G2 SC
Gesamt-Produktcode	872110332966099
Bestellcode	8721103329660
Material-Nr. (12NC)	911401828288
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8721103329660
Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8721103329837

Abmessungsskizzen

