



CoreLine waterproof gen3

WT120Z TW-2x2.5-L1200 10PCS

CoreLine waterproof gen3, Accessory

Die neue Philips CoreLine Feuchtraumleuchte Gen3 verknüpft hohe Qualität und Flexibilität mit einer hohen Installationsfreundlichkeit und einem nachhaltigem Design. Die hohe Qualität wird dank einer Lebensdauer von 100.000h (L80), einer Effizienz von bis zu 160 lm/W und einer IP- bzw. IK-Schutzklasse von IP66 und IK08 gewährleistet. Dank MultiLumen (4-in-1) für alle Längen (600, 1.200 und 1.500 mm) und einem maximalen Lichtstrom von 12.000 Lumen passt sich die Leuchte jeder Anforderung flexibel an. Die Leuchte ist in den Lichtfarben 3.000, 4.000 und 6.500 K bestellbar. Gleichzeitig kann die neue Feuchtraumleuchte mit einem 3h-Notlichtakku-Kit oder verschiedenen Durchgangsverdrahtungs-Sets aufgerüstet werden. Die hohe Installationsfreundlichkeit wird durch eine bereits vorinstallierte robuste PG-Verschraubung, vorinstallierte rostfreie Verschlussklemmen, eine 5-polige Anschlussklemme in jeder Leuchte und 30 cm verschiebbare Montagehalterungen für einen perfekten 1:1 Ersatz erreicht. Ebenfalls wird die Leuchte bereits geöffnet geliefert und kann werkzeuglos geschlossen werden. Mit der Gen3 sind nun auch MultiLumen-Typen aus recyceltem Polykarbonat verfügbar. Jede Leuchte enthält einen verklebten QR-Code, welcher auf die ServiceTag-App führt und die für diese Leuchte verfügbaren Ersatzteile (Betriebsgerät, LED-Platine, Abdeckung) enthält. Alle Komponenten können werkzeuglos und schnell getauscht werden. Für alle Typen sind Environmental Product Declarations (kurz EPDs) verfügbar, welche die Umwelt-Auswirkungen des Produktes transparent darstellen. Die robusten Edelstahlverschlussklemmen und beigelegten Sicherungsschrauben bieten die Möglichkeit die Leuchte gegen Vandalismus zu schützen. Dank der satinierten prismatischen Abdeckung wird eine homogene breitstrahlende Ausleuchtung erreicht ohne sichtbare LED-Punkte. Sofern eine smarte Steuerung gewünscht ist bietet die Gen3 auch Typen mit DALI, HF-Bewegungssensoren (MDU) inklusive drahtloser Gruppierungsfunktion (Master-Master) und Interact Ready (drahtlose Steuerung) an.

CoreLine waterproof gen3

Hinweise

- UV-Strahlung führt mit der Zeit zu einer Beschädigung des Materials. Dies hat den Verlust der Wasserdichtigkeit nach Schutzart IP66 zur Folge.
- Installieren Sie die Leuchte nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		EU RoHS-konform	
Portfolio	Better		Ja
Betrieb und Elektrik		Produktdaten	
Eingangsspannung	450 V	Bestell-Produktname	WT120Z TW-2x2.5-L1200 10PCS
		Gesamtbezeichnung des Produkts	WT120Z TW-2x2.5-L1200 10PCS
		Gesamt-Produktcode	872110334908899
Mechanik und Gehäuse		Bestellcode	8721103349088
Gesamte Länge	1.025 mm	Material-Nr. (12NC)	911401883288
Gesamte Breite	20 mm	Anzahl pro Verpackung	10
Gesamte Höhe	18 mm	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8721103349088
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	18 x 20 x 1025 mm	Zähler – Pakete pro Außenkarton	8
Material	PVC	EAN Umverpackung	8721103349118
Nettogewicht (Stück)	0,060 kg		
Genehmigung und Anwendung			
CE-Zeichen	Ja		

Abmessungsskizzen

