



Versión de poste central TownTune DTC

ZDP262 DTC

AAA000 | Spare Parts Outdoor Lighting, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Gris oscuro 10714

Diseñada para mejorar los espacios urbanos existentes y escalables, la familia TownTune ofrece las últimas innovaciones en iluminación en términos de rendimiento, calidad de luz y conectividad. La familia consta de cuatro soluciones: un post-top central (CPT), una versión de casquillo asimétrico post top / entrada lateral (ASY), una versión con un brazo superior de poste Lyre extensible (Lyre) y un post-top central con cuenco de confort cónico (CCB). Cada luminaria TownTune se puede personalizar con una selección de formas diferentes en la parte superior de la carcasa, además de la opción de agregar un anillo decorativo, que viene en dos colores (excluyendo CCB). Opciones de diseño que te permiten crear tu propia firma de iluminación y aportar una identidad distintiva a distritos y ciudades. Además, todas las luminarias de la familia TownTune se pueden identificar de manera única, gracias a la aplicación Service tag de Signify. Con solo escanear un código QR, colocado dentro de la puerta de la columna o directamente sobre la lámpara, se puede acceder instantáneamente a su configuración. Esto agiliza y facilita las operaciones de mantenimiento y programación y le permite crear su biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto. TownTune también utiliza la plataforma de iluminación LEDGINE-O, lo que garantiza que siempre tenga la cantidad y la dirección correctas de luz en su calle. Además, gracias a ser System Ready (SR), TownTune también está preparado para el futuro. Una solución lista para emparejarse con aplicaciones de software de control e iluminación avanzadas e independientes, como Interact City.

Versión de poste central TownTune DTC

Datos del producto

Información general	
Service tag	Sí
Escalera de valor	Óptima

Mecánicos y de carcasa	
Altura global	126 mm
Diámetro global	460 mm
Material	Polimetileno metacrilato
Código de protección de entrada	-
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Color de accesorio	Gris oscuro 10714
Ángulo	-
Peso neto (pieza)	0,651 kg

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí

Conforme con EU RoHS	Sí
----------------------	----

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	ZDP262 DTC
Nombre completo del producto	ZDP262 DTC
Full EOC	871869949034800
Código de pedido	49034800
Código 12NC	912300024165
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699490348
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718699490348
Código de gama de producto	AAA000 [Spare Parts Outdoor Lighting]

