



Versión de poste central TownTune DTD

ZDP263 DTD

AAA000 | Spare Parts Outdoor Lighting, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Gris oscuro 10714

Diseñada para mejorar los espacios urbanos existentes y escalables, la familia TownTune ofrece las últimas innovaciones en iluminación en términos de rendimiento, calidad de luz y conectividad. La familia consta de cuatro soluciones: un post-top central (CPT), una versión de casquillo asimétrico post top / entrada lateral (ASY), una versión con un brazo superior de poste Lyre extensible (Lyre) y un post-top central con cuenco de confort cónico (CCB). Cada luminaria TownTune se puede personalizar con una selección de formas diferentes en la parte superior de la carcasa, además de la opción de agregar un anillo decorativo, que viene en dos colores (excluyendo CCB). Opciones de diseño que te permiten crear tu propia firma de iluminación y aportar una identidad distintiva a distritos y ciudades. Además, todas las luminarias de la familia TownTune se pueden identificar de manera única, gracias a la aplicación Service tag de Signify. Con solo escanear un código QR, colocado dentro de la puerta de la columna o directamente sobre la lámpara, se puede acceder instantáneamente a su configuración. Esto agiliza y facilita las operaciones de mantenimiento y programación y le permite crear su biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto. TownTune también utiliza la plataforma de iluminación LEDGINE-O, lo que garantiza que siempre tenga la cantidad y la dirección correctas de luz en su calle. Además, gracias a ser System Ready (SR), TownTune también está preparado para el futuro. Una solución lista para emparejarse con aplicaciones de software de control e iluminación avanzadas e independientes, como Interact City.

Versión de poste central TownTune DTD

Datos del producto

Información general		Conforme con EU RoHS	
Service tag	Sí	Sí	
Escalera de valor	Óptima		
Mecánicos y de carcasa		Datos de producto	
Altura global	178 mm	Nombre de producto del pedido	ZDP263 DTD
Diámetro global	460 mm	Nombre completo del producto	ZDP263 DTD
Material	Polimetileno metacrilato	Full EOC	871869949035500
Código de protección de entrada	-	Código de pedido	49035500
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]	Código 12NC	912300024166
Color de accesorio	Gris oscuro 10714	Cantidad por paquete	1
Ángulo	-	EAN/UPC - Producto/Caja	8718699490355
Peso neto (pieza)	0,599 kg	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
		Embalaje con código EAN/UPC	8718699490355
		Código de gama de producto	AAA000 [Spare Parts Outdoor Lighting]
Aprobación y aplicación			
Marca CE	Sí		

