



3h-Notlichtakku-Kit

EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP

3h-Notlichtakku-Kit, Accessory

Die Philips 3-Stunden-Notlichtakku-Kits können entweder vor der Montage oder nachträglich in kompatible Leuchtenfamilien integriert werden – schnell, einfach und direkt vor Ort. Wir unterscheiden zwischen zwei HV (High-Voltage) Kits und einem LV (Low-Voltage) Kit. Die CoreLine Feuchtraumleuchte Gen3 (WT120C G3) ist mit dem EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2 kompatibel (EAN: 8719514881136). Die CoreLine Lichtleiste (BN126C), die Ledinaire Lichtleiste (BN045C) und die CoreLine Wand- und Deckenleuchte (WL140V) sind mit dem EM300V ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP kompatibel (EAN: 8718699798215). Das CoreLine Panel (RC132V/RC133V), das CoreLine Slim Downlight (DN145B) und das Ledinaire Slim-Downlight (DN065C) sind mit dem EM300V ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB kompatibel (EAN: 8718699798192). Es können zwei verschiedene Modi eingestellt werden: Selbsttest (ELP) oder manueller Test (ELB). Die Kapazität des Akkus ist auf einen 3 Stunden Notlichtbetrieb abgestimmt. Das Batteriefach lässt sich außerdem leicht öffnen, sodass die Batterie schnell und einfach ausgetauscht werden kann.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Portfolio	Good
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Systemleistung	3 W
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Lichtregelung und Dimmen	
Steuerungsschnittstelle	-
Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Länge	220 mm
Gesamte Breite	42 mm
Gesamte Höhe	28 mm
Gesamter Durchmesser	220 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	28 x 42 x 220 mm
Material	Polykarbonat

3h-Notlichtakku-Kit

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	-
Zubehörfarbe	Weiß
Nettogewicht (Stück)	0,230 kg
Notfallbetrieb	
Notbeleuchtung	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP
Gesamtbezeichnung des Produkts	EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP
Gesamt-Produktcode	871869979986100
Bestellcode	8718699799861
Material-Nr. (12NC)	912401483603
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699799861
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699799861

Abmessungsskizzen

