



Emergency lighting kit

EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP

Emergency lighting kit, Accessory

I kit per l'illuminazione di emergenza Philips sono progettati per trasformare apparecchi per illuminazione generale in apparecchi per l'illuminazione di emergenza in modo rapido, semplice e sul posto. Puoi scegliere tra due kit diversi in base ai tuoi apparecchi per illuminazione: il kit integrato è progettato per l'uso con apparecchi lineari, come apparecchi stagni e reglette; il kit indipendente è invece perfetto per gli apparecchi per illuminazione a incasso, come pannelli e downlight. Ogni kit è composto da un driver LED di emergenza e una batteria LiFePO4 (litio ferro fosfato). In caso di emergenza, gli apparecchi funzionano in modalità batteria e offrono illuminazione interna di emergenza sufficiente per tre ore. Veloce e facile da installare, il modulo di illuminazione di emergenza nei kit elimina qualsiasi complessità grazie a un indicatore LED e un'opzione di autotest (ELP) o test manuale (ELB) per una maggiore tranquillità sul corretto funzionamento della modalità di illuminazione di emergenza. Il vano batteria è anche facile da aprire per una sostituzione rapida e semplice della batteria. Puoi aggiungere i kit per l'illuminazione di emergenza Philips su molti dei nostri apparecchi per illuminazione, quindi non devi decidere in anticipo se acquistarli in versione con emergenza o meno. Puoi inserire la funzionalità di illuminazione di emergenza anche dopo l'installazione. Devi solo ordinare il kit adatto ai tuoi apparecchi per illuminazione ed è fatta.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Tier	Valore
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz

Consumo energetico	3 W
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Controlli e dimmerazione	
Interfaccia di controllo	-

Emergency lighting kit

Meccanica e corpo	
Lunghezza complessiva	220 mm
Larghezza complessiva	42 mm
Altezza complessiva	28 mm
Diametro complessivo	220 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	28 x 42 x 220 mm
Materiale	Polycarbonato
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	-
Colore accessori	Bianco
Peso netto (Pezzo)	0.230 kg

Funzionamento di emergenza	
Illuminazione di emergenza	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro

Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Si

Conformità a RoHS EU	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP
Nome completo prodotto	EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP
Full EOC	871869979986100
Descrizione codice locale	79986100
Codice d'ordine	79986100
Codice materiale (12NC)	912401483603
Codice locale	79986100
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699799861
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718699799861

Disegno tecnico

