HF-REGULATOR II 1-10V TL-D

HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Reattore elettronico di regolazione del flusso ad alta frequenza, basato sul protocollo analogico (1-10 V) per lampade TL-D

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)	0,5 mA
Larghezza corrente di spunto	0,40 ms
Picco corrente di spunto (Max)	45 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	12

Cablaggio	
Tipo di connettore terminali in ingresso	Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia per cablaggio automatico (ALF e ADS) che per cablaggio manuale]
Tipo di connettore terminali di uscita	Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia per cablaggio automatico (ALF e ADS) che per cablaggio manuale]

Controlli e dimmerazione	
Interfaccia di controllo	1-10V

Meccanica e corpo	
Corpo	L 360x30x21
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Peso netto (Pezzo)	0,295 kg

Approvazione e applicazione	
Indice di efficienza energetica	A1 BAT
Standard di sicurezza	IEC 61347-2-3
Standard ambientale	ISO 14001
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV
Intervallo temperatura ambiente	Da 10 °C a 50 °C

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Nome completo prodotto	HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091015830
Descrizione codice locale	HF2R236
Codice d'ordine	91015830
Codice materiale (12NC)	913700609366
Codice locale	HF2R236
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500910158

HF-REGULATOR II 1-10V TL-D

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500910165

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

© 2024 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.