



# HF-Regulator Intelligent Touch och DALI för TL5 (Eco)/TL-D/PL-L lampor

## HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Smart HF-driftdon för ljusreglering, med DALI (Digital Addressable Lighting Interface enligt IEC62386) eller touchknapp för dimning av lysrör. Förekommer kommande lagstiftning om efterlevnad av A1BAT-krav. Med ett specialkommando kan du hämta information om systemets energiförbrukning och med ett annat kommando kan du kontrollera vilken lampeffekt som är ansluten. I kombination med styrenheter kan ytterligare energibesparingar uppnås.

### Produktdata

Drift och elektricitet		Kabalage	
Ingångsspänning	195-240 V	Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 251 universalkontaktidon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]
Line Frequency	50 to 60 Hz	Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 251 universalkontaktidon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]
Ingångsfrekvens	50-60 Hz		
Jordläckström (max)	0,5 mA		
Ingående ström, bredd	0,25 ms		
Startströmstopp (max)	28 A		
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	18		
		Temperatur	
		T-Case, livslängd (max)	75 °C

## HF-Regulator Intelligent Touch och DALI för TL5 (Eco)/TL-D/PL-L lampor

T-Case max. (max)	75 °C
-------------------	-------

### Styrenheter och dimring

Styrgränssnitt	TD
----------------	----

### Mekanik och armaturhus

Armaturhus	L 359x30x21
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Nettovikt (styck)	0,316 kg

### Användning och godkännande


Energieffektivitetsindex	A1 BAT
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat
CE-märkning	Ja

Omgivningstemperatur	-25 °C till +50 °C
----------------------	--------------------

### Produktdata

Beställningsproduktnamn	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
Fullständigt produktnamn	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
Full EOC	871829166209900
Beskrivning av lokal kod	7980620
Beställningsnummer	913700695866
Materialnummer (12NC)	913700695866
Lokal kod	7980620
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291662099
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718291662105

### Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V	4,1 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

