MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M

913701071203



Iluminación inteligente rápida, escalable y preparada para el futuro

Control sin esfuerzo con los sensores de techo Interact de Signify. Actualiza tu sistema de iluminación inteligente con facilidad. Los sensores inalámbricos Interact de Signify para montaje en techo proporcionan una cobertura completa donde se requiere. Gestione todo un grupo de luminarias y dispositivos conectados con un solo sensor, o combine varios sensores para obtener la máxima flexibilidad. Con la aplicación Interact, la zonificación y la re-zonificación son sencillas y sin cables, lo que le brinda un control total sin limitaciones. ¿El resultado? Ahorro energético excepcional y adaptabilidad inigualable para cualquier espacio.

Operativos y eléctricos

Line Frequency	50 Hz
Corriente de entrada (nom.)	0.05 A

Mecánicos y de carcasa

Peso neto (pieza)	0,120 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +65 °C

Condiciones de aplicación

Forma del área de detección del sensor	Circular
Altura mínima del techo (en m)	2 m
Altura máxima del techo - movimiento mayor (en m)	8 m
Altura máxima del techo - movimiento menor (en m)	5 m
Área de detección de movimientos mayores (en m)	A 2 m, el área de detección es un círculo de 4 m de diámetro.
Área de detección de movimientos menores (en m)	A 2 m, el área de detección es un círculo de 3 m de diámetro.
Tecnología inalámbrica	ZigBee

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
Nombre completo del producto	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
Full EOC	872016932146500
Código de pedido	32146500
Código 12NC	913701071203
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169321465
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8720169321489

Documentos relacionados

Documentos y certificados	Nombre del documento	Descargar
Installation Instructions	MPS3100-Sensor-Installation-Instructions.pdf	Descargar

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. La información proporcionada en este documento está sujeta a cambios, sin previo aviso. Signify no ofrece ninguna representación ni garantía en cuanto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción basada en ella. La información presentada en este documento no pretende ser una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario.