



Animal Care

R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10

Les lampes avec réflecteur à incandescence de Philips sont conçues pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles tels que les fermes, les toilettes ou les cuisines et leurs alentours immédiats. Leur construction est renforcée grâce à l'utilisation du verre incassable. Leur forme compacte et leur culot universel permettent de les utiliser avec tout type d'équipement adapté. Un excellent moyen de générer de la chaleur consiste à utiliser des lampes chauffantes. Les lampes infrarouges Philips offrent une chaleur directe et sans courant d'air aux animaux et aux personnes, ainsi qu'à la nourriture. Ce sont précisément ces avantages qui ont poussé nombre d'agriculteurs, de consommateurs et de cuisiniers à travers le monde à opter pour des lampes infrarouges, car il s'agit des lampes les plus efficaces pour ce type d'applications.

Données du produit


Informations générales	
Culot	E27
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	5.000 h
Durée de vie nominale (heures)	5.000 h
Type de lampe	Incandescent
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	375 W
Tension (nom.)	230-250 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent

Matériaux des lampes	Verre trempé
Forme de la lampe	R125
Poids net (pièce)	137,100 g
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10
Nom de produit complet	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10
Code EOC	871150012659725
Code de commande	8711500126597
Code 12NC	923223543807
Code de commande local	IR375CH
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500126597

Animal Care

Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500141118

Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)
R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	183 mm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2025, mai 12 - Les données sont sujettes à changement