



# Médicas UVA

## PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX

Al emitir luz casi en su totalidad dentro del ancho de banda de 400 a 500 nm, las lámparas Medical Therapy Jaundice PL-L no reciben radiación de la banda de frecuencia UVB de onda corta. Por consiguiente, resulten idóneas en el tratamiento de neonatos con hiperbilirrubinemia (ictericia neonatal) y síndrome de Crigler-Najjar (CNS). Lo que es más, el ancho de banda de estas lámparas alcanzan un pico en la longitud de onda de tratamiento más eficaz de 450 nm. Este tratamiento de fototerapia de gran eficacia elimina la necesidad de transfusiones de sangre en casi todos los bebés ictericos. Además, gracias al formato compacto de esta lámpara PL-L, los fabricantes de equipos tienen mayor libertad de diseño a la hora de desarrollar sus soluciones. Al emitir un espectro completo de una temperatura de color alta, las lámparas PL-L /953 son perfectas para el tratamiento de SAD.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G23
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	8.000 hora(s)
Vida útil (nom.)	2.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	52
Flujo luminoso	130 lm
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	15 lm/W
Depreciación de UV a 1000 h	20 %

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	8,6 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,17 A
Voltaje (nom.)	60 V

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	2XT12
Peso neto (pieza)	32,000 g

## Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nom.) 3,0 mg

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX  
 Nombre completo del producto PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX  
 Full EOC 871150064471880  
 Código de pedido 64471880

Código 12NC 927901705203


Cantidad por paquete 1

EAN/UPC - Producto/Caja 8711500644718

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 60


Embalaje con código EAN/UPC 8711500644732

## Plano de dimensiones



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167,5 mm

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX

