



Actinic BL PL-S/PL-L

Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Ferner stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Darüber hinaus ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G23
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	1.000 Stunde(n)
Nutzlebensdauer (Nom)	2.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	210 [leadfree 360 glass (10)]
Lichtfarbe	Ultraviolett A
Farbkoordinate X (Nom)	227
Farbkoordinate Y (nom.)	212
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	20 %


Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	8,6 W
Lampenstrom (Nom)	0,17 A
Spannung (Nom)	60 V
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	2XT12
Nettogewicht (Stück)	32,000 g
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja

Actinic BL PL-S/PL-L

UV	
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	1,66 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX
Gesamt-Produktcode	871150095194680
Bestellcode	8711500951946


Material-Nr. (12NC)	927901721008
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500951946
Zähler – Pakete pro Außenkarton	60
EAN Umverpackung	8711500951960

Abmessungsskizzen



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

