



TUV PL-L

TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

Las lámparas TUV PL-L son lámparas compactas de UV-C que emiten un pico a 253,7 Nm. El tamaño compacto de la lámpara permite un diseño de sistema pequeño y flexibilidad de diseño. Las lámparas TUV PL-L ofrecen una producción UV casi constante durante toda la vida útil, para lograr la máxima seguridad de desinfección y una gran eficacia del sistema. Gracias a la base de la lámpara de un solo extremo, es fácil el reemplazo de lámpara.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.
- Las plantas o los materiales expuestos a los UV-C o a ozono por un largo tiempo pueden dañarse o decolorarse.


Datos del producto

Información general		Mecánica y carcasa	
Tapa-base	2G11	Peso neto (pieza)	104.000 g
Vida útil (nominal)	9,000 hora(s)	Aprobación y aplicación	
Información técnica sobre la luz		Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	4.4 mg
Devaluación en la vida útil	20 %	Marca CE	Sí
Operación y aspectos eléctricos		Ultravioleta	
Consumo de energía	36 W	Radiación de UV-C a 100 h	12.2 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0.435 A	Información del producto	
Voltaje (nominal)	106 V	Nombre del producto del pedido	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

Nombre del producto completo	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
Full EOC	871150062878740
Descripción de código local	265850-001 TUV PL-L 36W 25PK
Código del pedido	927903404007
N.º de material (12NC)	927903404007
Código local	265850


Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500628787
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	8711500628794

Plano de dimensiones



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	18 mm	38 mm	385 mm	410 mm	415 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

