



Atrapainsectos

PL-L 36W/10/4P 1CT/25

Gracias a un espectro optimizado que se adecúa a la sensibilidad ocular de la mosca común, las lámparas Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S y PL-L son perfectas para atraer insectos. Prácticamente no generan rayos UV-B y por eso resultan perfectamente seguras. Lo que es más, gracias al contenido de mercurio más bajo del sector y la ausencia total de plomo, estas lámparas representan una buena opción para el medio ambiente. Además, la disponibilidad de una amplia gama de factores de forma (recto (T5, T8, T12), circular (TL-E) y compacto (PL-S/PL-L)) y de niveles de vatios permite crear toda clase de diseño para los atrapamoscas electrónicos.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	2G11
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	11.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	210 [leadfree 360 glass (10)]
Coordenada X de cromacidad (Nom)	220
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	215
Depreciación de UV a 2000 h	15 %
Depreciación de UV a 5000 h	20 %
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	36 W


Corriente de lámpara (nom.)	0,435 A
Voltaje (nom.)	106 V
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	2xT16
Peso neto (pieza)	104,000 g
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2,1 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	2,0 mg

Atrapainsectos

UV	
Radiación UV-A 100 horas (IEC)	8,5 W
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Insect PL-L 36W /10
Nombre completo del producto	PL-L 36W/10/4P 1CT/25
Full EOC	871150026481740
Código de pedido	26481740


Código 12NC	927903421007
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500264817
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500264824

Plano de dimensiones



Product	D1 (max)	D (max)	C1	A (max)	B (max)	C (max)
Insect PL-L 36W /10	18 mm	39 mm	20,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - Insect PL-L 36W /10

