



Médicas UVA

PL-L 18W/52/4P 1CT/25

Al emitir luz casi en su totalidad dentro del ancho de banda de 400 a 500 nm, las lámparas Medical Therapy Jaundice PL-L no reciben radiación de la banda de frecuencia UVB de onda corta. Por consiguiente, resulten idóneas en el tratamiento de neonatos con hiperbilirrubinemia (ictericia neonatal) y síndrome de Crigler-Najjar (CNS). Lo que es más, el ancho de banda de estas lámparas alcanzan un pico en la longitud de onda de tratamiento más eficaz de 450 nm. Este tratamiento de fototerapia de gran eficacia elimina la necesidad de transfusiones de sangre en casi todos los bebés ictericos. Además, gracias al formato compacto de esta lámpara PL-L, los fabricantes de equipos tienen mayor libertad de diseño a la hora de desarrollar sus soluciones. Al emitir un espectro completo de una temperatura de color alta, las lámparas PL-L /953 son perfectas para el tratamiento de SAD.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Corriente de lámpara (nom.)	
Base del casquillo	2G11		0,375 A
		Voltaje (nom.)	57 V
Datos técnicos de la luz		Mecánicos y de carcasa	
Código de color	52	Forma de la bombilla	2xT16
Flujo luminoso	330 lm	Peso neto (pieza)	60.900 g
Coordenada X de cromacidad (Nom)	155		
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	75	Aprobación y aplicación	
		Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,4 mg
Operativos y eléctricos		Marca CE	Sí
Consumo de energía	17,5 W		

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	PL-L 18W/52/4P 1CT/25
Nombre completo del producto	PL-L 18W/52/4P 1CT/25
Full EOC	872790080517800
Código de pedido	80517800
Código 12NC	927904105206

Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900805178
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8727900805185

Plano de dimensiones



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 18W/52/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	188,2 mm	214 mm	220,6 mm

