



# MASTER PL-C 4 Pin

## 26 W 4 Pin Warm white Non integrated compact fluorescent

MASTER PL-C — энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа средней мощности, обычно применяемая при общем освещении в излучающих вниз светильниках: в магазинах, гостиницах, офисных зданиях. По сравнению с обычными решениями разработанная компанией Philips переходная технология обеспечивает оптимальную работу лампы, улучшает освещение и повышает эффективность изделия. Четырехконтактная модель разработана для использования с ВЧ-ЭПРА со встроенным предварительным нагревом и поставляется с подключаемой/отключаемой базой.

### Предупреждение и условия безопасности

- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы, применяемый ВЧ-ПРА
- При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы ламп уменьшается
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

Общая информация		Коэффициент цветопередачи (CRI)	
Цоколь	G24q-3		82
Номинальный срок службы	10 000 часов		
Технические характеристики освещения		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код цвета	830 [CCT of 3000K]	Энергопотребление	26,0 В
Светоотдача	1 800 лм	Ток лампы (ном.)	0,335 А
Эффективность (номинальная) (ном.)	67 лм/В		
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)	Системы управления и регулировка яркости света	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К	Возможность диммирования	Да

# MASTER PL-C 4 Pin

## Соответствие требованиям и область применения


Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	29 kWh

## Данные об изделии

Название продукта для заказа	26 W 4 Pin Warm white Non integrated compact fluorescent
Полное название продукта	26 W 4 Pin Warm white Non integrated compact fluorescent
Полный код продукта	871150062335500


Код заказа	927907383001
Материал № (12NC)	927907383001
Нумератор — количество на упаковку	1
Вес нетто (шт.)	60,400 g
EAN/UPC — продукт/короб	8711500623355
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
EAN/UPC — короб	8711500716040

## Чертеж размеров



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
26 W 4 Pin Warm white Non integrated compact fluorescent	27,1 мм	27,1 мм	130,5 мм	149,0 мм	163,9 мм


## Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX


# MASTER PL-C 4 Pin

## Срок службы



Life expectancy diagram - 3 hour cycle

Life expectancy diagram - 12 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

