



TL Mini Standard



TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX

Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Elle s'avère idéale pour les applications où l'espace disponible est limité mais où le rendu des couleurs et l'efficacité ne sont pas des facteurs primordiaux. Tel est par exemple le cas de l'éclairage d'orientation, des enseignes et de secours.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	G5	Consommation électrique	6,0 W
Référence de mesure de flux	Sphere	Courant lampe (nom.)	0,160 A
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10.000 h	Tension (nom.)	42 V
Données techniques de l'éclairage			Commandes et gradation
Code couleur	33-640	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	260 lm		
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)		
Coordonnée chromatique X	0,38	Mécanique et boîtier	
Coordonnée chromatique Y	0,38	Forme de la lampe	T5
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Poids net (pièce)	21,000 g
Efficacité lumineuse (nominale)	43 lm/W	Approbation et application	
Indice de rendu de couleur (IRC)	59	Classe d'efficacité énergétique	G
		Taux de mercure (Hg) (max.)	2,5 mg
		Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg

TL Mini Standard

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423488
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX
Nom de produit complet	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX
Code EOC	871150071583827
Code de commande	8711500715838


Code 12NC	928000503340
Code de commande local	TL6W33
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500715838
Conditionnement par carton	250
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500715852

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX

