



TL Mini Standard



TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) caratterizzata da piccole dimensioni rende possibile la miniaturizzazione dei sistemi e il funzionamento con alimentazione CC a bassa tensione. È ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e resa dei colori e efficacia non sono tra i fattori più importanti, come illuminazione d'orientamento, di insegne e di emergenza.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	10.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	33-640
Flusso luminoso	380 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,38
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	51 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	59
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	7,1 W


Corrente lampada (Nom)	0,145 A
Tensione (Nom)	56 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T5
Peso netto (Pezzo)	27,000 g
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2,5 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,4 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	423491

TL Mini Standard

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX
Nome completo prodotto	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX
Full EOC	871150070473327
Descrizione codice locale	833
Codice d'ordine	70473327
Codice materiale (12NC)	928001003318


Codice locale	833
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500704733
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	250
EAN/UPC - Case	8711500718440

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX

