



TL Mini Estándar Colores



TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX

Esta lámpara en miniatura TL (diámetro de tubo de 16 mm) es una lámpara de pequeñas dimensiones que permite la miniaturización del sistema y ofrece la posibilidad de uso con una fuente de alimentación CC de baja tensión. Es ideal para aplicaciones en las que el espacio está limitado pero la reproducción del color y la eficacia no son los factores más importantes, tales como la orientación, la señalización y la iluminación de emergencia.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G5
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	8.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	33-640
Flujo luminoso	835 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	71 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	59
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	13,1 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,170 A
Voltaje (nom.)	90 V
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T5
Peso neto (pieza)	50,340 g

TL Mini Estándar Colores

Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2,5 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,4 mg
Consumo energético kWh/1000 h	14 kWh
Número de registro EPREL	423498

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX
Nombre completo del producto	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX


Full EOC	871150070475727
Código de pedido	70475727
Código 12NC	928001503340
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500704757
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	250
Embalaje con código EAN/UPC	8711500718518

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX

