



TL Mini Standard



TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) caratterizzata da piccole dimensioni rende possibile la miniaturizzazione dei sistemi e il funzionamento con alimentazione CC a bassa tensione. È ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e resa dei colori e efficacia non sono tra i fattori più importanti, come illuminazione d'orientamento, di insegne e di emergenza.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Corrente lampada (Nom)	
Attacco	G5	0,170 A	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Tensione (Nom)	
Vita al 50% di guasti (Nom)	8.000 ore	90 V	
Dati tecnici di illuminazione		Controlli e dimmerazione	
Codice colore	33-640	Dimmerabile	
Flusso luminoso	835 lm	Si	
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Meccanica e corpo	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38	Forma lampadina	
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,38	T5	
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Peso netto (Pezzo)	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	71 lm/W	50,340 g	
Indice di resa cromatica (CRI)	59	Approvazione e applicazione	
Funzionamento e parte elettrica		Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico	13,1 W	G	
		Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	
		2,5 mg	
		Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	
		4,4 mg	
		Consumo energetico kWh/1000 h	
		14 kWh	
		Numero di registrazione EPREL	
		423498	

TL Mini Standard

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX
Nome completo prodotto	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX
Full EOC	8711500704757
Descrizione codice locale	1333
Codice d'ordine	70475727
Codice materiale (12NC)	928001503340


Codice locale	1333
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500704757
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	250
EAN/UPC - Case	8711500718518

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX

