



Atrapainsectos

Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

Gracias a un espectro optimizado que se adecúa a la sensibilidad ocular de la mosca común, las lámparas Actinic BL TL-D(K) Secura son perfectas para atraer insectos. Prácticamente no emiten rayos UV-B por lo que resultan perfectamente seguras. Además cuentan con una funda "Secura" que mantiene unidos al vidrio y los demás componentes en caso de rotura accidental. Esto elimina el riesgo de dispersión de astillas de vidrio en las áreas de preparación de alimentos, por ejemplo. Y por eso reúne los estrictos requisitos HACCP. Lo que es más, gracias al contenido de mercurio más bajo del sector y la ausencia total de plomo, estas lámparas representan una buena opción para el medio ambiente.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Consumo de energía	36 W
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	9.000 hora(s)	Corriente de lámpara (nom.)	0,865 A
Vida útil (nom.)	5.000 hora(s)	Voltaje (nom.)	50 V
Datos técnicos de la luz		Mecánicos y de carcasa	
Código de color	10	Forma de la bombilla	T26
Designación de color	Actinic	Peso neto (pieza)	127,500 g
Coordenada X de cromacidad (Nom)	225	Aprobación y aplicación	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	230	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	8,0 mg
Depreciación de UV a 2000 h	20 %	Marca CE	Sí
Depreciación de UV a 5000 h	30 %		


Atrapainsectos

UV	
Radiación UV-A 100 horas (IEC)	8,8 W

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25
Nombre completo del producto	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25
Full EOC	872790086085600
Código de pedido	86085600


Código 12NC	928019801003
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900860856
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8727900860863

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

