



# Actinic BL TL-D(K) Secura

## Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

#### Hinweise

• Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### **Produkt Daten**

Allgemeine Informationen				
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]			
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8.000 Stunde(n)			
Nutzlebensdauer (Nom)	9.000 Stunde(n)			
Lichttechnische Daten				
Farbcode	10			
Lichtfarbe	Aktinisch			
Farbkoordinate X (Nom)	222			
Farbkoordinate Y (nom.)	210			
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	25 %			
UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	40 %			
Betrieb und Elektrik				
Systemleistung	15 W			
Lampenstrom (Nom)	0,335 A			
Spannung (Nom)	55 V			


Mechanik und Gehäuse					
Kolbenform	T26				
Nettogewicht (Stück)	61,000 g				
Genehmigung und Anwendung					
Quecksilbergehalt (Nom)	5				
UV					
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	3,15 W				
Produktdaten					
Bestell-Produktname	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25				
Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25				
Gesamt-Produktcode	871150089858640				
Bestellcode	89858640				
Material-Nr. (12NC)	928024701029				
Anzahl pro Verpackung	1				
EAN/UPC - Produkt/Kiste	8711500898586				

Datasheet, 2025, Februar 7 Änderungen vorbehalten

# Actinic BL TL-D(K) Secura


Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500898593

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
1SL/25					

#### **Photometrische Daten**



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der