



# Actinic BL TL-D(K) Secura

## Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

#### Hinweise

• Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

## **Produkt Daten**

Allgemeine Informationen				
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]			
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	13.000 Stunde(n)			
Nutzlebensdauer (Nom)	9.000 Stunde(n)			
Lichttechnische Daten				
Farbcode	10			
Lichtfarbe	Aktinisch			
Farbkoordinate X (Nom)	220			
Farbkoordinate Y (nom.)	200			
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	20 %			
UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	30 %			
Betrieb und Elektrik				
Systemleistung	18 W			
Lampenstrom (Nom)	0,36 A			
Spannung (Nom)	59 V			


Mechanik und Gehäuse				
Kolbenform	T26			
Nettogewicht (Stück)	127,500 g			
Genehmigung und Anwendung				
Quecksilbergehalt (Nom)	5,0 mg			
UV				
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	4,5 W			
Produktdaten				
Bestell-Produktname	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25			
Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25			
Gesamt-Produktcode	872790085383400			
Bestellcode	85383400			
Material-Nr. (12NC)	928048201003			
Anzahl pro Verpackung	1			
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900853834			

Datasheet, 2025, Februar 7 Änderungen vorbehalten

# Actinic BL TL-D(K) Secura


Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8727900853841

### Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
1SL/25					

#### **Photometrische Daten**



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der