



# Atrapainsectos

## Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Gracias a un espectro optimizado que se adecúa a la sensibilidad ocular de la mosca común, las lámparas Actinic BL TL-D(K) Secura son perfectas para atraer insectos. Prácticamente no emiten rayos UV-B por lo que resultan perfectamente seguras. Además cuentan con una funda "Secura" que mantiene unidos al vidrio y los demás componentes en caso de rotura accidental. Esto elimina el riesgo de dispersión de astillas de vidrio en las áreas de preparación de alimentos, por ejemplo. Y por eso reúne los estrictos requisitos HACCP. Lo que es más, gracias al contenido de mercurio más bajo del sector y la ausencia total de plomo, estas lámparas representan una buena opción para el medio ambiente.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Consumo de energía	18 W
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	13.000 hora(s)	Corriente de lámpara (nom.)	0,36 A
Vida útil (nom.)	9.000 hora(s)	Voltaje (nom.)	59 V
Datos técnicos de la luz		Mecánicos y de carcasa	
Código de color	10	Forma de la bombilla	T26
Designación de color	Actinic	Peso neto (pieza)	127,500 g
Coordenada X de cromacidad (Nom)	220	Aprobación y aplicación	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	200	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	5,0 mg
Depreciación de UV a 2000 h	20 %	Marca CE	Si
Depreciación de UV a 5000 h	30 %		

## Atrapainsectos


UV	
Radiación UV-A 100 horas (IEC)	4,5 W

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
Nombre completo del producto	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
Full EOC	872790085383400
Código de pedido	85383400


Código 12NC	928048201003
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900853834
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8727900853841

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

