



MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25

La lampada TL-D Food rende più fresco e gustoso l'aspetto delle carni e dei prodotti da panetteria. Può essere utilizzata per l'illuminazione in macellerie, panetterie, supermercati, ecc.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	79
Flusso luminoso	1.750 lm
Designazione colore	Food
Temperatura di colore correlata (Nom)	3800 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	49 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	74
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	36,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,440 A
Tensione (Nom)	103 V


Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8
Peso netto (Pezzo)	135,000 g
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	5,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	43 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25
Nome completo prodotto	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25
Full EOC	871150070622540
Descrizione codice locale	3679
Codice d'ordine	70622540
Codice materiale (12NC)	928048502043
Codice locale	3679

MASTER TL-D Food

Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500706225
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25


EAN/UPC - Case	8711500613127
----------------	---------------

Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

Durata




Life expectancy diagram - 12 hour cycle



Life expectancy diagram - 3 hour cycle

MASTER TL-D Food

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

