



MASTERColour CDM-R Elite



MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	E27	Farbwiedergabeindex (CRI)	91
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	80 %
Schaltzyklus	1.350	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	2.100 lm
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Systemleistung	39,1 W
Lichttechnische Daten		Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Farbcode	930 [CCT of 3000K]	Spannung (Nom.)	88 V
Ausstrahlungswinkel (Nom)	30 Grad	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom	2.100 lm	Dimmbar	Nein
Lichtstärke (Nom)	6.500 cd	Mechanik und Gehäuse	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Kolbenausführung	Klar
Farbkoordinate X (Nom)	0,434	Kolbenform	PAR20
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398		
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	61 lm/W		

MASTERColour CDM-R Elite

Nettogewicht (Stück)	0,112 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	4,7 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473304
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D


Gesamtbezeichnung des Produkts	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
Gesamt-Produktcode	871829165157400
Bestellcode	8718291651574
Material-Nr. (12NC)	928050300630
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291651574
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291651581

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	65 mm	95 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

MASTERC colour CDM-R Elite

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

LDLE_CDM-R-E_0002-Life expectancy diagram

