



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico
- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Attacco	E27	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	61 lm/W
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	Indice di resa cromatica (CRI)	91
Ciclo di commutazione on/off	1.350	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	80 %
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone	Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	2.100 lm
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	39,1 W
Codice colore	930 [CCT of 3000K]	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	120 s
Angolo del fascio (Nom)	30 °	Tensione (Nom)	88 V
Flusso luminoso	2.100 lm	Controlli e dimmerazione	
Intensità luminosa (Nom)	6.500 cd	Dimmerabile	No
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Meccanica e corpo	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,434	Finitura lampadina	Trasparente
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,398		
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K		

MASTERColour CDM-R Elite

Forma lampadina	PAR20
Peso netto (Pezzo)	0,112 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	4,7 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,7 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	40 kWh
Numero di registrazione EPREL	473304
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D


Nome completo prodotto	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
Full EOC	871829165157400
Descrizione codice locale	ELITEP203530930
Codice d'ordine	65157400
Codice materiale (12NC)	928050300630
Codice locale	ELITEP203530930
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291651574
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291651581

Disegno tecnico




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	65 mm	95 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

MASTERC colour CDM-R Elite

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D



LDLE_CDM-R-E_0002-Life expectancy diagram

