



MASTERColour CDM-R Elite



MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Schaltzyklus	1.350
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	30 Grad
Lichtstrom	4.500 lm
Lichtstärke (Nom)	13.500 cd
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,371
Farbkoordinate Y (nom.)	0,366
Ähnlichste Farbtemperatur	4200 K
Nennlichtausbeute (Nom)	71 lm/W

Farbwiedergabeindex (CRI)	92
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	75 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	4.500 lm
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	73,2 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Spannung (Nom)	90 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR30L

MASTERC colour CDM-R Elite

Nettogewicht (Stück)	0,225 kg
----------------------	----------

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	6,6 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	6,5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473305
CE-Zeichen	Ja


Produktdaten

Bestell-Produktname	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
---------------------	---------------------------------------

Gesamtbezeichnung des Produkts	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
--------------------------------	---------------------------------------


Gesamt-Produktcode	871829165167300
Bestellcode	8718291651673
Material-Nr. (12NC)	928053000630
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291651673
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718291651680

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Photometrische Daten





Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

MASTERC colour CDM-R Elite

Lebensdauer



LDLE_CDM-R-E_0006-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

