



MASTER SON PIA Plus



MASTER SON PIA Plus 50W E27

MASTER SON PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	30.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	220 [CCT of 2000K]
Lichtstrom	3.700 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,540
Farbkoordinate Y (nom.)	0,420
Ähnlichste Farbtemperatur	1900 K
Nennlichtausbeute (Nom)	71 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	-

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	52,0 W
Spannung (Nom)	85 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Kolbenform	BF70
Nettogewicht (Stück)	0,051 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	9,8 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	9,8 mg

MASTER SON PIA Plus


Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	52 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473313
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER SON PIA Plus 50W E27
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON PIA Plus 50W E27
Gesamt-Produktcode	87182911803800


Bestellcode	8718291180388
Material-Nr. (12NC)	928061109835
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291180388
Zähler – Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8718291180395

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 50W E27	71 mm	156 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram – MASTER SON PIA Plus 50W E27



Spectral Power Distribution Colour – MASTER SON PIA Plus 50W E27

MASTER SON PIA Plus

Lebensdauer



LDLE_SON-PIA_0005-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 50W E27

