



# MASTERColour CDM-R111



## CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6

La lámpara MASTER Colour CDM-R111 combina la imagen moderna de las lámparas halógenas con reflector de aluminio de 111 mm, con la larga vida, alta eficacia y calidad de luz de la tecnología MASTER Colour

### Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico. Las lámparas de color 35 W/830 también pueden usar equipos electromagnéticos.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GX8.5
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Ciclo de encendido/apagado	800
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	9.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	942 [CCT of 4200K]
Ángulo de haz (nom.)	24 °
Flujo luminoso	1.300 lm
Intensidad luminosa (nom.)	7.350 cd
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,371
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,366
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4200 K

Índice de reproducción cromática (IRC)	93
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	65 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	1.300 lm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	39,1 W
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	120 s
Voltaje (nom.)	86 V

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Reflector
Forma de la bombilla	R111

# MASTERC colour CDM-R111


Peso neto (pieza)	0,095 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2,8 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	40 kWh
Número de registro EPREL	473358

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT
-------------------------------	---


Nombre completo del producto	CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6
Full EOC	871150021387710
Código de pedido	21387710
Código 12NC	928096505330
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500213877
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8711500213884

## Plano de dimensiones




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm

## Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT

# MASTERC colour CDM-R111

## Vida útil



LDLE\_CDM-R111\_35W\_942-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT

