



TUV Amalgam XPT systems

TUV 200W XPT SE UNP/20

TUV Amalgam XPT-Lampen sind (keimtötende) UVC-Lampen mit langem Lichtbogen, die in professionellen Vorrichtungen zur Wasserdesinfektion eingesetzt werden. Sie kombinieren hohe Effizienz mit relativ hoher Leistungsdichte. Dank ihrer konstanten UVC-Leistung über die gesamte Lebensdauer können diese Lampen gedimmt werden, um die gleiche UVC-Leistung wie ähnliche Lampen auf dem Markt zu erreichen, gleichzeitig können dadurch annähernd 10 % Energie eingespart werden. Das verwendete spezielle Amalgam erlaubt Flexibilität bei Systemdesign und Anwendungstemperatur

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G10.2q
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nutzlebensdauer (Nom)	12.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	10 %
Bogenlänge O (Nom)	1.040 mm
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	200 W


Lampenstrom (Nom)	2,1 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	0,224 kg
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja

TUV Amalgam XPT systems

UV	
UV-C-Strahlung bei 100 Std.	68 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TUV 200W XPT SE UNP/20
Gesamtbezeichnung des Produkts	TUV 200W XPT SE UNP/20
Gesamt-Produktcode	872790080123100
Bestellcode	8718291548331


Material-Nr. (12NC)	928106905112
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291548331
Zähler – Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8727900801231

Abmessungsskizzen




Product	D	O	C (max)
TUV 200W XPT SE UNP/20	19 mm	1.040 mm	1.147 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – TUV 200W XPT SE UNP/20

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - TUV 200W XPT SE UNP/20

