



MASTERColour CDM-R PAR20 Y PAR30 Elite



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Lámpara reflectora de halogenuros metálicos cerámicos de alta duración, muy alta eficiencia, compacta que genera una luz blanca brillante nítida con una excelente reproducción del color

Advertencias y seguridad

- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Ciclo de encendido/apagado	1.350
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	930 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	30 °
Flujo luminoso	2.400 lm
Intensidad luminosa (nom.)	8.000 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)

Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,434
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,398
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	69 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	91
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	80 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	2.400 lm


Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	39,1 W
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	120 s
Voltaje (nom.)	88 V

MASTERCoulour CDM-R PAR20 Y PAR30 Elite

Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	PAR30L
Peso neto (pieza)	0,220 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	4,7 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,7 mg
Consumo energético kWh/1000 h	40 kWh
Número de registro EPREL	473363


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
Nombre completo del producto	MASTERCoulour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829124194200
Código de pedido	24194200
Código 12NC	928108200630
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291241942
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718291241959

Plano de dimensiones




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERCoulour CDM-R PAR20 Y PAR30 Elite

Vida útil



LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

