



MASTERColour CDM-R PAR20 Y PAR30 Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Lámpara reflectora de halogenuros metálicos cerámicos de alta duración, muy alta eficiencia, compacta que genera una luz blanca brillante nítida con una excelente reproducción del color

Advertencias y seguridad

- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)


Datos del producto

Información general			
Base del casquillo	E27	Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,434
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,398
Ciclo de encendido/apagado	1.350	Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	70 lm/W
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)	Índice de reproducción cromática (IRC)	92
		LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	80 %
		Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	4.500 lm
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Código de color	930 [CCT of 3000K]	Consumo de energía	73,2 W
Ángulo de haz (nom.)	30 °	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	120 s
Flujo luminoso	4.500 lm	Voltaje (nom.)	86 V
Intensidad luminosa (nom.)	14.000 cd		
Designación de color	Blanco cálido (WW)		


MASTERColour CDM-R PAR20 Y PAR30 Elite

Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	PAR30L
Peso neto (pieza)	0,220 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	6,6 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	6,6 mg
Consumo energético kWh/1000 h	74 kWh
Número de registro EPREL	473365
Marca CE	Si

Plano de dimensiones




Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
Nombre completo del producto	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829124188100
Código de pedido	24188100
Código 12NC	928109400630
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291241881
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718291241898

Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERC colour CDM-R PAR20 Y PAR30 Elite

Vida útil



LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

