



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico
- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	E27	Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	70 lm/W
Ciclo di commutazione on/off	1.350	Indice di resa cromatica (CRI)	92
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	80 %
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore	Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	4.500 lm
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	930 [CCT of 3000K]	Consumo energetico	73,2 W
Angolo del fascio (Nom)	30 °	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	120 s
Flusso luminoso	4.500 lm	Tensione (Nom)	86 V
Intensità luminosa (Nom)	14.000 cd	Controlli e dimmerazione	
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Dimmerabile	No
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,434		
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,398		

MASTERColour CDM-R Elite


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	PAR30L
Peso netto (Pezzo)	0,220 kg

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	6,6 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	6,6 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	74 kWh
Numero di registrazione EPREL	473365

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D


Nome completo prodotto	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829124188100
Descrizione codice locale	ELITER7030930
Codice d'ordine	24188100
Codice materiale (12NC)	928109400630
Codice locale	ELITER7030930
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291241881
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718291241898

Disegno tecnico




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Durata



LEDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

