



MASTERColour CDM-R Elite



MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	E27	Farbwiedergabeindex (CRI)	92
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	80 %
Schaltzyklus	1.350	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	4.400 lm
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Systemleistung	73,2 W
Lichttechnische Daten		Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Farbcode	930 [CCT of 3000K]	Spannung (Nom.)	86 V
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 Grad	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom	4.400 lm	Dimmbar	Nein
Lichtstärke (Nom)	10.300 cd	Mechanik und Gehäuse	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Kolbenausführung	Klar
Farbkoordinate X (Nom)	0,434	Kolbenform	PAR30L
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398		
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	70 lm/W		

MASTERColour CDM-R Elite

Nettogewicht (Stück)	0,220 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	6,6 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	6,6 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473366
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D


Gesamtbezeichnung des Produkts	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
Gesamt-Produktcode	871829124190400
Bestellcode	8718291241904
Material-Nr. (12NC)	928109500630
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291241904
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718291241911

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

MASTERColour CDM-R Elite

Lebensdauer



LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

