



MASTER SON APIA Plus Xtra



MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

Högtrycksnatriumlampa med opaliserad ytterglob, starkt ljusflöde och lång och tillförlitlig livslängd

Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	40 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	- [Not Specified]
Ljusflöde	6 600 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,54
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	1900 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	89,19 lm/W
Färgåtergivningindex	-
Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	74,0 W


Spänning (nom)	92 V
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Belagt glas
Lampform	B70
Nettovikt (styck)	0,045 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	12,2 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	12,2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473380

MASTER SON APIA Plus Xtra

CE-märkning	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24
Fullständigt produktnamn	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24
Full EOC	872790092817400
Beskrivning av lokal kod	8346217
Beställningsnummer	928150719835


Materialnummer (12NC)	928150719835
Lokal kod	8346217
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900928174
Räknare – antal förpackningar per kartong	24
EAN/UPC – Hölje	8727900928181

Måttskiss




Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

Fotometriska data





Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24



Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

MASTER SON APIA Plus Xtra

Livslängd



LDLE_SON-APIA_0003-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

