



MSR GOLD

MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4

FastFit est également disponible en version MSD GoldTM, Ceramic ST et halogène.

Mises en garde et sécurité

• Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales				
Culot	PGJX28			
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]			
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h			
Données techniques de l'éclairage				
Code couleur	2			
Flux lumineux	22 700 lm			
Coordonnée chromatique X	288			
Coordonnée chromatique Y	306			
Température de couleur corrélée (nom.)	9300 K			
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	64 lm/W			
Efficacité lumineuse (nominale)	75 lm/W			
Indice de rendu de couleur (IRC)	78			
Longueur d'arc O (nom.)	5,0 mm			
Fonctionnement et électricité				
Consommation électrique	300 W			
Courant lampe (nom.)	3,75 A			

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	0,062 kg
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4
Nom de produit complet	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4
Code EOC	871829122111100
Code de commande	22111100
Code 12NC	928177105115
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291221111
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291221128

MSR GOLD

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	0	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 300/2 MiniFastFit	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm
1CT/4						



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.