



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogenendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbkoordinate X (Nom)	
Sockel	G8.5	Farbkoordinate Y (nom.)	0,434
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Ähnlichste Farbtemperatur	0,398
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Nennlichtausbeute (Nom)	3000 K
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	20.000 Stunde(n)	Farbwiedergabeindex (CRI)	107 lm/W
Lichttechnische Daten		Bogenlänge O (Nom)	90
Farbcode	930 [CCT of 3000K]	Betrieb und Elektrik	
Lichtstrom	7.800 lm	Systemleistung	73,2 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		

MASTERCcolour CDM-TC Elite

Spannung (Nom)	85 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T14
Nettogewicht (Stück)	0,010 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	6,6 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	6,6 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh


EPREL-Registrierungsnummer	473265
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERCcolour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12
Gesamt-Produktcode	872790091153400
Bestellcode	91153400
Material-Nr. (12NC)	928189505131
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900911534
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900911541

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	7,15 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC Elite

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5
1CT/12

LDLE_CDMTC-E_0002-Life expectancy diagram

