



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Ähnlichste Farbtemperatur	
Sockel	G8.5	Nennlichtausbeute (Nom)	102 lm/W
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Farbwiedergabeindex (CRI)	92
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Bogenlänge O (Nom)	7,75 mm
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Lichttechnische Daten		Systemleistung	73,2 W
Farbcode	942 [CCT of 4200K]	Spannung (Nom)	88 V
Lichtstrom	7.450 lm	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Dimmbar	Nein
Farbkoordinate X (Nom)	0,371		
Farbkoordinate Y (nom.)	0,366		

MASTERC colour CDM-TC Elite

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T14
Nettogewicht (Stück)	0,009 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	6,6 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	6,6 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473275
CE-Zeichen	Ja


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT
Gesamt-Produktcode	871829116368800
Bestellcode	8718291163688
Material-Nr. (12NC)	928193905131
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291163688
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291163695

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	15 mm	7,75 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Photometrische Daten





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

MASTERC colour CDM-TC Elite

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

LDLE_CDMTC-E_0007-Life expectancy diagram

