



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D

MASTERColour CDM-R111 Elite abbina l'aspetto di tendenza delle lampade alogene con riflettore in alluminio da 111 mm alle caratteristiche di lunga durata, elevata efficienza energetica e luce bianca brillante di MASTERColour CDM.

Warnings and safety

- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)
- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico. Per le lampade 35W/930 è possibile utilizzare anche alimentatori elettromagnetici

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	GX8.5	Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	40 lm/W
Ciclo di commutazione on/off	1.050	Indice di resa cromatica (CRI)	92
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Vita al 50% di guasti (Nom)	12.000 ore	Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	2.805 lm
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	930 [CCT of 3000K]	Consumo energetico	73,2 W
Angolo del fascio (Nom)	10 °	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	120 s
Flusso luminoso	2.805 lm	Tensione (Nom)	89 V
Intensità luminosa (Nom)	45.000 cd	Controlli e dimmerazione	
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Dimmerabile	No
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,434		
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,398		

MASTERCoulour CDM-R111 Elite


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Riflettore
Forma lampadina	R111
Peso netto (Pezzo)	96,000 g

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	6,6 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	6,6 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	74 kWh
Numero di registrazione EPREL	473282

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D


Nome completo prodotto	MASTERCoulour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D
Full EOC	871829168962100
Descrizione codice locale	ELITER1117010
Codice d'ordine	68962100
Codice materiale (12NC)	928195605330
Codice locale	ELITER1117010
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291689621
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718291689638

Disegno tecnico




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	111 mm	95 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D

MASTERColour CDM-R111 Elite

