



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm Aluminiumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer, der hohen Energieeffizienz und dem funkelnden weißen Licht der MASTERColour CDM Lampe.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät (empfohlen HID-AV und HID-PV)
- Nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC61167, IEC 62035)
- EM Betrieb für 35W/930 erlaubt

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	GX8.5		92
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	1.050	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	3.550 lm
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	12.000 Stunde(n)	Systemleistung	73,2 W
Lichttechnische Daten		Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Farbcode	930 [CCT of 3000K]	Spannung (Nom)	89 V
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 Grad	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom	3.550 lm	Dimmbar	Nein
Lichtstärke (Nom)	8.500 cd	Mechanik und Gehäuse	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Kolbenausführung	Reflektor
Farbkoordinate X (Nom)	0,434	Kolbenform	R111
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398		
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	50 lm/W		

MASTERC colour CDM-R111 Elite


Nettogewicht (Stück)	96,000 g
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	6,6 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	6,6 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473284
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
---------------------	---


Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
Gesamt-Produktcode	871829168978200
Bestellcode	8718291689782
Material-Nr. (12NC)	928195805330
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291689782
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718291689799

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

MASTERCoulour CDM-R111 Elite

