



CorePro LED lineales R7S



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

Lámpara LED que reemplaza a la lámpara. halógena lineal de doble terminal. Bajo consumo de energía. Larga duración en comparación con las lámparas. halógenas. La solución perfecta para adaptación de luminarias decorativas en aplicaciones comerciales y de hostelería

Datos del producto

Información general			
Base del casquillo	R7s	Consumo de energía	14 W
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Corriente de lámpara (nom.)	74 mA
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Equivalente de potencia	100 W
Lighting Technology	LED	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Referencia de medición de flujo	Sphere	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Datos técnicos de la luz		Factor de potencia (fracción)	0.8
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Voltaje (nom.)	220-240 V
Flujo luminoso	1.800 lm	Temperatura	
Designación de color	Blanco frío (CW)	Temperatura máxima (nom.)	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Controles y regulación	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	128,57 lm/W	Regulable	
Consistencia del color	<6	Mecánicos y de carcasa	
Índice de reproducción cromática (IRC)	80	Forma de la bombilla	
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	Peso neto (pieza)	
Operativos y eléctricos		Aprobación y aplicación	
Line Frequency	50 to 60 Hz	Clase de eficiencia energética	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		

CorePro LED lineales R7S

Producto de ahorro de energía	Sí
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	14 kWh
Número de registro EPREL	465217
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4


Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No
--	----

Datos de producto


Nombre de producto del pedido	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
Nombre completo del producto	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D
Full EOC	871869657881000
Código de pedido	57881000
Código 12NC	929001243802
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696578810
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696578827

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D



General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro LED lineales R7S

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

