



Foco para fiestas

13.5PAR38/PER/YELLOW/G/E26/ND/ULW 3/1PF

Los Philips PAR 38 de 13.5 vatios brindan una luz brillante y colorida, perfecta para ocasiones especiales, fiestas y festividades. Estas luces PAR 38 están disponibles en hasta cuatro colores diferentes y ofrecen un toque festivo a la iluminación del hogar. Ilumina tu casa y celebra con color usando estos focos LED de bajo consumo.

Datos del producto

Información general		Voltaje (nominal)	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]		120 V
Vida útil nominal	10,950 hora(s)	Tipo UL	Sí
Ciclo del interruptor	10,000	Temperatura	
Vida útil promedio (horas)	10,950 hora(s)	Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Lighting Technology	LED	T° estuche máxima (nominal)	65 °C
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación	
Código de color	Yellow	Regulable	No
Designación de color	Amarillo	Mecánica y carcasa	
Consistencia de color	< 6	Acabado de la luz	Blanco
Índice de producción de color (IRC)	-	Material del foco	Cristal
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Forma del foco	PAR38
Operación y aspectos eléctricos		Aprobación y aplicación	
Frecuencia de línea	60 Hz	Apto para iluminación acentuada	Sí
Frecuencia de entrada	60 Hz	Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Consumo de energía	13.5 W	EyeComfort	Sí
Corriente de la lámpara (nominal)	165 mA	Cumple con el T20	N/A
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s	Innovaciones en LED	EyeComfort
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s		
Factor de potencia (fracción)	0.5		

Foco para fiestas

Condiciones de aplicación

se puede usar en luminarias cerradas Yes

Información del producto

Nombre del producto del pedido	13.5PAR38/PER/ YELLOW/G/E26/ND/ULW 3/1PF
Nombre del producto completo	13.5PAR38/PER/ YELLOW/G/E26/ND/ULW 3/1PF
Código del pedido	929001306633

N.º de material (12NC) 929001306633

Numerador: cantidad por paquete 1


Peso neto (pieza) 0.350 kg

EAN/UPC: producto/caja 046677568276

Numerador: paquetes por caja externa 3



EAN/UPC - Caja 50046677568271

Plano de dimensiones



Product	D	C
13.5PAR38/PER/YELLOW/G/E26/ND/ULW 3/1PF	122 mm	132 mm

Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - 13.5PAR38/PER/YELLOW/G/E26/ND/ULW 3/1PF

Accent Lighting Spots - 13.5PAR38/PER/YELLOW/G/E26/ND/ULW 3/1PF

Foco para fiestas

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - 13.5PAR38/PER/YELLOW/G/E26/ND/ULW
3/IPF

Life Expectancy Diagram

