



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	R7s	70 %	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Schaltzyklus	50.000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Systemleistung	7,5 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	70 mA
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Äquivalente Leistung	60 W
Lichtstrom	950 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5
Nennlichtausbeute (Nom)	126,67 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	104 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	Sonstiges
Nettogewicht (Stück)	0,045 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	465219
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4

Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Gesamt-Produktcode	871869671394500
Bestellcode	71394500
Material-Nr. (12NC)	929001339002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696713945
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696713952



Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm


CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830




Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

